

Aanslagketting 3-delig, Nuttige lengte: A2m



Bestelgegevens

Bestelnummer	086437 A2
GTIN	4032378142040
Artikelklasse	08Y

Omschrijving

Uitvoering:

aanslagkettingen met H-stempel (toestemming van de Duitse ongevallenverzekering van de bedrijfstak).

Hoogvaste kettinghangwerken met vorkhaken, met zwart gelakte ketting. Aanslagkettingen **in te korten**. Lengte van de ketting kan door verkortingshaak met vork worden ingekort.

Opmerking:

andere maten en uitvoeringen (bijv. veiligheidslasthaken) op aanvraag.

Technische beschrijving

Nuttige lengte	2 m
Ketting-Ø	10 mm
Belastbaarheid WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	6700 kg
Belastbaarheid WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	4750 kg
Producttype	Aanslagketting

