

Garant**Miniboorstang staal, rechts, Afkoppellengte L 1/plaatafmeting d: 12/8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270002 12/8
GTIN	4045197558695
Artikelklasse	21V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Aan kopse kant vastgeschroefde HM-snijplaat, vormgebonden krachtoverbrenging door kopvertanding.
- Eenvoudig wisselen van snijplaten.

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	12 mm
Wisselplaatschroef	279815 11
Plaatafmeting	08 mm
Totale lengte L	80 mm
Spanhoogte L ₂	15,6 mm
Serie	Mini
Schacht-Ø D _s	16 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

Klemschroef Type 11	279815 11
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500