


**Garant****Miniwisselplaat voor draadsnijden binnen rechts, HB720, Oplopend met:  
1,75mm**

### Bestelgegevens

Bestelnummer	270140 1,75
GTIN	4045197560551
Artikelklasse	211

### Technische beschrijving

Aantal doorgangen	7 - 12
Plaatafmeting $\varnothing$ d	6 mm
Punt-midden-afstand $L_3$	4,8 mm
Minimale aanzet $h_{min}$	1,01 mm
Spoedhoek	3 graden
Oplopend met	1,75 mm
Plaatdikte T	3,8 mm
Schroefpunt-kop-afstand Y	0,9 mm
Draadsoort	M/MF
Soort	HB720
Flankhoek	60 graden

Norm	DIN 13
Producttype	Miniwisselplaat

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	80 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	80 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	60 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	60 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	70 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	30 m/min	S
GG(G)	geschikt	60 m/min	K
CuZn	geschikt	80 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
Onderbroken	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		