

Garant**Miniwisselplaat voor insteken binnen rechts, HB720, Ø Dmin / w: 8/1,0mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270090 8/1,0
GTIN	4045197560209
Artikelklasse	21I

Technische beschrijving

Minimale Ø D _{min}	8 mm
Steekbreedte w	1 mm
maximale snijdiepte t _{max}	1 mm
Plaatafmeting Ø d	6 mm
Punt-midden-afstand L ₃	4,8 mm
Plaatdikte T	3,6 mm
Voeding f	0,02 - 0,03 mm/omw,
Soort	HB720
Producttype	Miniwisselplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
--	---------------------	----------------------	-----------------

Alu kunststoffen	geschikt onder voorwaarden	80 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt onder voorwaarden	80 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt onder voorwaarden	60 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	60 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	70 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	30 m/min	S
GG(G)	geschikt	60 m/min	K
CuZn	geschikt	80 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt onder voorwaarden		
Onderbroken	geschikt onder voorwaarden		
nat maximaal	geschikt		