


**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/11 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260931 12/11
GTIN	4960664541805
Artikelklasse	25U

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Stroomlijnvormig spaankanaal voor verbeterde spaanafvoer, gereduceerde vibratieneiging, stabiele bewerking.

Inwendige koeling: ja

Schacht-Ø  $D_s$ : 12 mm

ISO-code houder: A12M STLCR/L11

Instelhoek  $\kappa$ : 95 graden

geschikte wisselplaat: TC.. 1102..

Minimale voorboor-Ø  $D_{min}$ : 14 mm

Middenverplaatsing  $L_3$ : 7,2 mm

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Middenverplaatsing $L_3$	7,2 mm
ISO-code houder	A12M STLCR/L11
Wisselplaatschroef	269022 4
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	14 mm
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte L	150 mm
Spanhoogte $L_2$	11 mm
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Schacht-Ø $D_s$	12 mm

Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5×D
Norm	DIN 8024
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

## Accessoires

Spanschroef Type 4	269022 4
Spanschroef	269407
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500