

Garant**Miniwisselplaat voor draadsnijden binnen rechts, HB720, Oplopend met:
2mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	270140 2
GTIN	4045197560568
Artikelklasse	21I

Technische beschrijving

Oplopend met	2 mm
Punt-midden-afstand L_3	6,47 mm
Aantal doorgangen	7 - 12
Schroefpunt-kop-afstand Y	1,1 mm
Spoedhoek	2,5 graden
Minimale aanzet h_{min}	1,15 mm
Plaatdikte T	4,2 mm
Plaatafmeting $\varnothing d$	8 mm
Draadsoort	M/MF
Soort	HB720
Flankhoek	60 graden

Norm	DIN 13
Producttype	Miniwisselplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	80 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	80 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	60 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	60 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	70 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	30 m/min	S
GG(G)	geschikt	60 m/min	K
CuZn	geschikt	80 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
Onderbroken	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		