


Garant

Miniwisselplaat voor insteken binnen, DIN 472 rechts, HB720, Ø Dmin / breedtegroef m (H13): 11/0,9mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	270110 11/0,9
GTIN	4045197560384
Artikelklasse	211

Technische beschrijving

Minimale Ø D _{min}	11 mm
Steekbreedte w	0,93 mm
Punt-midden-afstand L ₃	6,7 mm
Plaatdikte T	4 mm
Voeding f	0,02 - 0,03 mm/omw,
Plaatafmeting Ø d	8 mm
maximale snijdiepte t _{max}	1,5 mm
Spiebaanbreedte m (H13)	0,9 mm
Soort	HB720
Groeven volgens norm	DIN 472
Producttype	Miniwisselplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	80 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	80 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt onder voorwaarden	60 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	60 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	70 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	30 m/min	S
GG(G)	geschikt	60 m/min	K
CuZn	geschikt	80 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
Onderbroken	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		