


Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/11 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	260931 16/11
GTIN	4960664541829
Artikelklasse	25U

Omschrijving
Uitvoering:

Stroomlijnvormig spaankanaal voor verbeterde spaanafvoer, gereduceerde vibratieneiging, stabiele bewerking.

Inwendige koeling: ja

Schacht-Ø D_s : 16 mm

ISO-code houder: A16Q STLCR/L11

Instelhoek κ : 95 graden

geschikte wisselplaat: TC.. 1102..

Minimale voorboor-Ø D_{min} : 18 mm

Middenverplaatsing L_3 : 9,2 mm

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	9,2 mm
ISO-code houder	A16Q STLCR/L11
Wisselplaatschroef	269022 4
Minimale voorboor-Ø D_{min}	18 mm
Plaatafmeting	11 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Totale lengte L	180 mm
Spanhoogte L_2	15 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	16 mm

Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5×D
Norm	DIN 8024
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Spanschroef Type 4	269022 4