


**Garant**

**Miniwisselplaat voor insteken binnen, DIN 472 rechts, HB720,  $\varnothing$  Dmin / breedtegroef m (H13): 11/1,1mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	270110 11/1,1
GTIN	4045197560391
Artikelklasse	21I

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting $\varnothing$ d	8 mm
Steekbreedte w	1,2 mm
Voeding f	0,02 - 0,03 mm/omw,
Plaatdikte T	4 mm
maximale snijdiepte $t_{\max}$	2,2 mm
Punt-midden-afstand $L_3$	6,7 mm
Minimale $\varnothing$ $D_{\min}$	11 mm
Spiebaanbreedte m (H13)	1,1 mm
Soort	HB720
Groeven volgens norm	DIN 472
Producttype	Miniwisselplaat

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	80 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	80 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt onder voorwaarden	60 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	60 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	70 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	30 m/min	S
GG(G)	geschikt	60 m/min	K
CuZn	geschikt	80 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
Onderbroken	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		