



Draaibeitel rechts overeenkomstig DIN 4972 (ISO 2), P20/K25, Schachtvierkant: 20mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	296125 20
GTIN	4045197518439
Artikelklasse	22E

Omschrijving

Uitvoering:

Voorzien van diamantgeslepen HM-snijplaten.

Toepassing:

P20/K25 voor staal- en gietijzerbewerking.

M20 voor de bewerking van roestvrije staalsoorten.

Let op:

Bij ruwe en onderbroken snedes moet de snijkant met een handbediende boorcarbide-lepsteen (nr. 558812) worden verwijderd.

Technische beschrijving

Schacht-vierkant	20 mm
Totale lengte	125 mm
Snijmateriaal	P20/K25
Producttype	Draaibeitel