


**Garant****Miniwisselplaat voor insteken binnen rechts, HB720, Ø Dmin / w: 11/1,0mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270090 11/1,0
GTIN	4045197560230
Artikelklasse	21I

**Technische beschrijving**

Punt-midden-afstand $L_3$	6,7 mm
Minimale $\varnothing D_{\min}$	11 mm
Plaatafmeting $\varnothing d$	8 mm
maximale snijdiepte $t_{\max}$	2,3 mm
Plaatdikte T	4 mm
Voeding f	0,02 - 0,03 mm/omw,
Steekbreedte w	1 mm
Soort	HB720
Producttype	Miniwisselplaat

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
--	--------------	-------	----------

Alu kunststoffen	geschikt onder voorwaarden	80 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt onder voorwaarden	80 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt onder voorwaarden	60 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	60 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	70 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt onder voorwaarden	30 m/min	S
GG(G)	geschikt	60 m/min	K
CuZn	geschikt	80 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt onder voorwaarden		
Onderbroken	geschikt onder voorwaarden		
nat maximaal	geschikt		