

**Haakbeitel rechts overeenkomstig DIN 4963, HSS E, Schacht-Ø: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	297120 8
GTIN	4045197190635
Artikelklasse	22E

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle afmetingen **gelast**.

Toepassing:

Universeel inzetbaar, gemiddelde snijsnelheden.

HSS/E – Op alle draaibanken bij enkelstuks- en serieproductie. Deze draaibeitels hebben een grote verspaningscapaciteit en zijn breukvast, ook bij grote spaandieptes, onderbroken snede of bij materialen met hoge trekvastheid.

Technische beschrijving

Snijkantbreedte	2 mm
Maximale insteekdiepte t_{max}	4 mm
voor boringen vanaf Ø	16 mm
Schacht-Ø	8 mm
Totale lengte	140 mm
Snijmateriaal	HSS E
Producttype	Draaibeitel