

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260934 10/11
GTIN	4045197653529
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	7 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Minimale voorboor-Ø D_{min}	13 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Koplengte L_1	22,8 mm
ISO-code houder	A10K STFCCR/L11
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte L	125 mm
Spanhoogte L_2	9 mm
Instelhoek κ	90 graden
Schacht-Ø D_s	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500