

**Haakbeitel rechts overeenkomstig DIN 4963, HSS E, Schacht-Ø: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	297120 10
GTIN	4045197190642
Artikelklasse	22E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Alle afmetingen **gelast**.

**Toepassing:**

Universeel inzetbaar, gemiddelde snijsnelheden.

**HSS/E** – Op alle draaibanken bij enkelstuks- en serieproductie. Deze draaibeitels hebben een grote verspaningscapaciteit en zijn breukvast, ook bij grote spaandieptes, onderbroken snede of bij materialen met hoge trekvastheid.

**Technische beschrijving**

Maximale insteekdiepte $t_{\max}$	6 mm
voor boringen vanaf $\varnothing$	20 mm
Snijkantbreedte	3 mm
Schacht-Ø	10 mm
Totale lengte	160 mm
Snijmateriaal	HSS E
Producttype	Draaibeitel