

LOCTITE**Vlakkenafdichtmiddel, 50 ml, Producent-ID: 5970**

Bestelgegevens

Bestelnummer	083331 5970
GTIN	4058093009062
Artikelklasse	04L

Omschrijving

Uitvoering:

Afdichtmiddelen vervangen hennep, afdichtingstape en kit, ze zijn bestand tegen gassen, vloeistoffen, lucht, water, olie, koolwaterstoffen en veel chemische producten. Het **contact van het volledige oppervlak** garandeert **100% dichtheid**. Tijdens montage zijn terugdraaien of positiecorrecties met het gebruikelijke gereedschap vóór het uitharden altijd mogelijk. Filters en kleppen raken niet verstopt door resten afdichtmiddel.

Toepassing:

Silicone. Ter vervanging van kurk- en papierafdichtingen, trillingsbestendig.

Opmerking:

Oppervlakken vóór het opbrengen van het afdichtmiddel reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

Technische beschrijving

Volledig uitgehard na	12 h
Fabrikantnummer	LOCTITE 5970
Chemische basis	Alkoxy-silicone

Houdbaarheid vanaf productiedatum	12 maand
geschikt voor materiaal	metaal
geschikt voor materiaal	kunststof
Opslagtemperatuur	8 - 21 °C
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 200 °C
Vlampunt	100 °C
Eigenschap	oliebestendig
Eigenschap	trillingsbestendig
Vorm	pasteus
Minimaal losbreekmoment	7 Nm
Inhoud	50 ml
geschikt voor toepassingsgebied	Flensverbinding
Kleur	zwart
maximale spleetmaat	0,25 mm
Sterkteklasse	geringe sterkte
Dichtheid	1,4 g/cm ³
Productnaamattribuut	50 ml
Producttype	Afdichtmiddelen