



## Weldonhouder Whistle-Notch Vorm ADB, BT 40 kort, Span-Ø D1: 20 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	302720 20
GTIN	4250122613299
Artikelklasse	36E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met spanschroef en aanslagschroef.

#### Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Afkoppellengte A-maat: 63 mm

Buiten-Ø D: 52 mm

Reservespanschroef nr. 309900: 20

### Technische beschrijving

Span-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Afkoppellengte A-maat	63 mm
Reservespanschroef nr. 309900	20
Buiten-Ø D	52 mm
Opname	BT 40 kort
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min <sup>-1</sup>

Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

## Accessoires

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout Hurco 60° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308803 40
Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout Hurco 60° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308804 40
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308780 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout Hurco 90° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308805 40
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40