



## Weldonhouder Vorm ADB, BT 50 A = 160, Span-Ø D1: 6mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	302670 6
GTIN	4250122615675
Artikelklasse	36E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Alle schachten gebruineerd.

#### Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

#### Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

### Technische beschrijving

Span-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Afkoppellengte A-maat	160 mm
Reservespanschroef nr. 309900	6
Buiten-Ø D	25 mm
Opname	BT 50 A = 160
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

## Accessoires

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Reservespan Schroef Voor span-Ø D1 6 mm	309900 6