

**Momentschroevendraaier vast ingesteld, zonder schaal, Ingesteld draaimoment: 1,4Nm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	659890 1,4
GTIN	4069515041768
Artikelklasse	62E

Omschrijving**Uitvoering:**

Momentschroevendraaier met tweecomponenten-handvat met goede grip en **vast ingesteld draaimoment**. Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk hoor- en voelbaar. Geschikt voor rechtsom aanhalen. **Verder aandraaien van de schroef is onmogelijk.**

Voordeel:

Momentschroevendraaiers kunnen worden gebruikt met alle conventionele bits C 6,3 en E 6,3 (vergelijkbaar met nr. 675155, 675390).

Toepassing:

Voor gecontroleerd aanhalen met een vooraf ingesteld draaimoment.
Ideaal voor montage van wisselplaten.

Norm:

Getest volgens **DIN EN ISO 6789**.

Nauwkeurigheid:

± 10% van de vermelde waarde.

Opmerking:

Alle verwisselbare Wiha-stelen (nr. 659940 – 659946) kunnen ook in de HOLEX momentschroevendraaier nr. 659945 worden gebruikt.

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

De ingestelde draaimomentwaarde kan **niet** worden gewijzigd.

Technische beschrijving

Kalibratie	O1
------------	----

Instelling van de activeringswaarde	vooraf ingesteld
Norm	DIN EN ISO 6789
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Verstelbaarheid activeringswaarde	niet verstelbaar
Meettechniek	Mechanisch
Bithouder	D 6,3
Bithouder	F 6,3
Totale lengte L	168 mm
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Meetmethode	Draaimoment
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meetnauwkeurigheid draaimoment	$\pm 10 \%$
Ingesteld draaimoment	140 cNm
Weergave	analoog
Feedback	akoestisch signaal
Feedback	ontkoppelend
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Ingesteld draaimoment	1,4 Nm
Aanduiding ontkoppeling	akoestisch
Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Vast ingesteld draaimoment	ja
Producttype	momentschroevendraaier

Geschikte producten

No Shop URL available for: 659890 1,4