



Momentschroevendraaier vast ingesteld, zonder schaal, Ingesteld draaimoment: 0,6Nm



Bestelgegevens

Bestelnummer	659890 0,6
GTIN	4069515041737
Artikelklasse	62E

Omschrijving

Uitvoering:

Momentschroevendraaier met tweecomponenten-handvat met goede grip en **vast ingesteld draaimoment**. Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk hoor- en voelbaar. Geschikt voor rechtsom aanhalen. **Verder aandraaien van de schroef is onmogelijk.**

Voordeel:

Momentschroevendraaiers kunnen worden gebruikt met alle conventionele bits C 6,3 en E 6,3 (vergelijkbaar met nr. 675155, 675390).

Toepassing:

Voor gecontroleerd aanhalen met een vooraf ingesteld draaimoment. Ideaal voor montage van wisselplaten.

Norm:

Getest volgens **DIN EN ISO 6789**.

Nauwkeurigheid:

± 10% van de vermelde waarde.

Opmerking:

Alle verwisselbare Wiha-stelen (nr. 659940 – 659946) kunnen ook in de HOLEX momentschroevendraaier nr. 659945 worden gebruikt.

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

De ingestelde draaimomentwaarde kan **niet** worden gewijzigd.

Technische beschrijving

Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
------------------	--------------------

Bithouder	D 6,3
Bithouder	F 6,3
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Gegevens rapporteerbaar	nee
Kalibratie	O1
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Ingesteld draaimoment	0,6 Nm
Instelling van de activeringswaarde	vooraf ingesteld
Ingesteld draaimoment	60 cNm
Totale lengte L	168 mm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	± 10 %
Norm	DIN EN ISO 6789
Weergave	analoog
Feedback	akoestisch signaal
Feedback	ontkoppelend
Meetmethode	Draaimoment
Aanduiding ontkoppeling	akoestisch
Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Verstelbaarheid activeringswaarde	niet verstelbaar
Meettechniek	Mechanisch
Vast ingesteld draaimoment	ja
Producttype	momentschroevendraaier

Geschikte producten

No Shop URL available for: 659890 0,6