

Garant
Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/11 mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	260934 16/11
GTIN	4045197653543
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	11 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Minimale voorboor-Ø D_{min}	20 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Koplengte L_1	26,7 mm
Plaatafmeting	11 mm
ISO-code houder	A16Q STFCCR/L11
Totale lengte L	180 mm
Spanhoogte L_2	15 mm
Instelhoek κ	90 graden
Schacht-Ø D_s	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500