

Garant
Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 32/16mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	260935 32/16
GTIN	4045197656070
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	40 mm
Plaatafmeting	16 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Koplengte L_1	34,6 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 16T3..
Onderlegplaatschroef	269013 2
Middenverplaatsing L_3	22 mm
Onderlegplaat	269005 7
ISO-code houder	A32S STFCL/L16
Totale lengte L	250 mm
Spanhoogte L_2	30 mm
Instelhoek κ	90 graden
Schacht-Ø D_s	32 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 8	269028 8
Onderlegplaat Type 7	269005 7
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500