



Weldonhouder Whistle-Notch Vorm ADB, BT 40 kort, Span-Ø D1: 25 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	302720 25
GTIN	4250122613305
Artikelklasse	36E

Omschrijving

Uitvoering:

Met spanschroef en aanslagschroef.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Afkoppellengte A-maat: 90 mm

Buiten-Ø D: 65 mm

Reservespanschroef nr. 309900: 25

Technische beschrijving

Reservespanschroef nr. 309900	25
Afkoppellengte A-maat	90 mm
Span-Ø D ₁	25 mm
Buiten-Ø D	65 mm
Opname	BT 40 kort
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹

Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout Hurco 60° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308804 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout Hurco 60° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308803 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308780 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout Hurco 90° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308805 40