

**Accu-excenterschuurmachine met accu, Type: M18FROS125****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077319 M18FROS125
GTIN	4058546521233
Artikelklasse	03L

**Omschrijving****Uitvoering:**

M18 FUEL™ accu-excenterschuurmachine met 2,5 mm orbit en 12.000 omw./min, wat een snelle en efficiënte afnamecapaciteit mogelijk maakt. De schuurmachine heeft een zuigfunctie en verbeterde ergonomie en grip.

**Levering:**

Inclusief 2x5,0 Ah Li-ion-accu, stofzak, afzuigadapter, uitbreidingsadapter, 2x schuurpapier.

**Opmerking:**

Geschikte schuurschijf met 8 gaten artikel nr. 567745 en ABRANET artikel nr. 567802.

**Technische beschrijving**

Omwentelingen	6000 - 12000 min <sup>-1</sup>
Schuurzool-Ø	125 mm
Schuurcirkel	2,4 mm
Accuspanning	18 V
Gewicht	1,9 kg

## Gegevensblad

Accucapaciteit	5 Ah
Maximale vibratie volgens EN	1,5 m/s <sup>2</sup>
Verpakking	Transportkoffer
Producttype	Excenterschuurmachine