



## Weldonhouder Vorm ADB met koelkanaal, BT 50 kort, Span-Ø D1: 8 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	302665 8
GTIN	4250122611226
Artikelklasse	36E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Koelkanaal afsluitbaar via O-ring.  
Alle schachten gebruieneerd.

#### Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

#### Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.  
Afkoppellengte A-maat: 63 mm  
Buiten-Ø D: 28 mm  
Reservespanschroef nr. 309900: 8

### Technische beschrijving

Reservespanschroef nr. 309900	8
Span-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Afkoppellengte A-maat	63 mm
Buiten-Ø D	28 mm
Opname	BT 50 kort
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-2

Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

## Accessoires

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308780 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 50 SK	308812 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 Geschikt voor conus 50 SK	308830 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 50 SK	308810 50
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) Geschikt voor conus 50 SK	308820 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50