

**Garant**
**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 40/16mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260935 40/16
GTIN	4045197656087
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	49 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 16T3..
Middenverplaatsing $L_3$	27 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Plaatafmeting	16 mm
Onderlegplaatschroef	269013 2
Onderlegplaat	269005 7
ISO-code houder	A40T STFCR/L16
Koplengte $L_1$	37,5 mm
Totale lengte $L$	300 mm
Spanhoogte $L_2$	39 mm
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Schacht-Ø $D_s$	40 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Onderlegplaat Type 7	269005 7
Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 8	269028 8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500