

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260934 20/16
GTIN	4045197653550
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	25 mm
Middenverplaatsing L_3	13 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Koplengte L_1	36,6 mm
ISO-code houder	A20R STFCL/L16
Plaatafmeting	16 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 16T3..
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L_2	18 mm
Instelhoek κ	90 graden
Schacht-Ø D_s	20 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 8	269028 8
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500