

**Garant****TC.T 110202, Soort: HU7310**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260980 HU7310
GTIN	4045197670885
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

TC.T 110202 HU7310 Soort: HU7310  
Spaanbreker: AM  
Tolerantie: G  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,1 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 350 - 600 m/min

## Technische beschrijving

Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Spaanbreker	AM
Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	N
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 4 mm
Voeding $f$	0,05 - 0,5 mm/omw,
Snedecndities	continu

Soort	HU7310
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	TCGT 110202
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien