

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260934 25/16
GTIN	4045197653567
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	TC.. 16T3..
Koplengte L ₁	41 mm
Middenverplaatsing L ₃	17 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	32 mm
Plaatafmeting	16 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
ISO-code houder	A25R STFCL/L16
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L ₂	23 mm
Instelhoek κ	90 graden
Schacht-Ø D _s	25 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 8	269028 8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500