



Weldonhouder Vorm ADB met koelkanaal, BT 50 kort, Span-Ø D1: 14 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	302665 14
GTIN	4250122611035
Artikelklasse	36E

Omschrijving

Uitvoering:

Koelkanaal afsluitbaar via O-ring.
Alle schachten gebruineerd.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.
Afkoppellengte A-maat: 80 mm
Buiten-Ø D: 44 mm
Reservespanschroef nr. 309900: 12

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	80 mm
Span-Ø D ₁	14 mm
Reservespanschroef nr. 309900	12
Buiten-Ø D	44 mm
Opname	BT 50 kort
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-2

Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 50 SK	308810 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 Geschikt voor conus 50 SK	308830 50
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) Geschikt voor conus 50 SK	308820 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 50 SK	308812 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308780 50