

**Weldonhouder Vorm ADB, BT 50 kort, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302660 12
GTIN	4250122615743
Artikelklasse	36E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Alle schachten gebruineerd.

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Technische beschrijving**

Span-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Reservespanschroef nr. 309900	12
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Buiten-Ø D	42 mm
Opname	BT 50 kort
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

## Accessoires

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Reservespanschroef Voor span-Ø D1 12 mm	309900 12