

**Garant****Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 40/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260934 40/16
GTIN	4045197656063
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

ISO-code houder	A40T STFRCR/L16
Plaatafmeting	16 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 16T3..
Onderlegplaat	269005 7
Onderlegplaatschroef	269013 2
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	27 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	49 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	37,5 mm
Totale lengte L	300 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	39 mm
Instelhoek κ	90 graden
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 8	269028 8
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Onderlegplaat Type 7	269005 7
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500