



ER-spantanghouder Vorm ADB, BT 40 kort, voor ER-spantang-maat: 16



Bestelgegevens

Bestelnummer	302760 16
GTIN	4250122612247
Artikelklasse	36E

Omschrijving

Uitvoering:

buiten- en binnenconus geslepen.
Alle schachten gebruineerd.

Toepassing:

voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens **DIN 6499 vorm A en vorm B.**

Levering:

inclusief ER-spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 – 309745 resp. nr. 613300.
Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Opmerking:

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.

Verspaningsstrategie: HSC

Spanbereik: 0,5 - 10 mm

Afkoppellengte A-maat: 63 mm

Buiten-Ø D: 28 mm

Reserve-ER-spanmoer: 16

ER-spansleutel: 16

Technische beschrijving

ER-spansleutel	16
Spanbereik	0,5 - 10 mm

Afkoppellengte A-maat	63 mm
Reserve-ER-spanmoer	16
Voor ER-spantangen	16
Buiten-Ø D	28 mm
Opname	BT 40 kort
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 20000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308906 6
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308906 8
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308921 3
ER-spantangenset 15-delig 2–16 mm	309240
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308906 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	308922 6
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308901 3
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40

ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm met afdichting	309164
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308920 7
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308920 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308920 4
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 9 mm	308922 9
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 10 mm	308922 10
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40	308810 40
ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm	309160
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308921 7
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308906 5
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308921 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308920 1
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308901 8
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308901 5
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 5 mm	308922 5
	308922 3

ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 3 mm

ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm

308922 7

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40

308765 40

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 3 mm

308906 3

ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm met afdichting en spuitnippels

309165

ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm

308901 9

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 5 mm

308921 5

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm

308906 9

Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40

308806 40

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm

308906 7

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40

308790 40

Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40

308801 40

ER-spantang Nominale span-Ø d 2,5 mm

308901 2,5

ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm

308901 2

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40

308830 40

Steeksleutel, enkel Sleutelwijdte 25 mm

613300 25

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm

308921 4

ER-spantangenset 6-delig, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm met afdichting

309014

ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm

308922 8

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm

308921 6

ER-spantang Nominale span-Ø d 1,5 mm

308901 1,5

ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm

308901 10

ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm

308901 7

ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm

308901 6

ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm	309012
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308901 4
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308921 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308920 3
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 6 mm	309425 6
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308812 40