

**Haakbeitel rechts overeenkomstig DIN 4963, HSS E, Schacht-Ø: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	297120 6
GTIN	4045197190628
Artikelklasse	22E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Alle afmetingen **gelast**.

**Toepassing:**

Universeel inzetbaar, gemiddelde snijsnelheden.

**HSS/E** – Op alle draaibanken bij enkelstuks- en serieproductie. Deze draaibeitels hebben een grote verspaningscapaciteit en zijn breukvast, ook bij grote spaandieptes, onderbroken snede of bij materialen met hoge trekvastheid.

**Technische beschrijving**

voor boringen vanaf Ø	13 mm
Snijkantbreedte	2 mm
Maximale insteekdiepte $t_{\max}$	3 mm
Schacht-Ø	6 mm
Totale lengte	125 mm
Snijmateriaal	HSS E
Producttype	Draaibeitel