

Garant**TC.T 16T304, Soort: HU7310**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260986 HU7310
GTIN	4045197671127
Artikelklasse	21G

Omschrijving

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Spaanbreker	AM
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	N
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Soort	HU7310
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	TCGT 16T304

Aantal wisselingen/snijanten	3
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien