

Garant**TC.T 16T304, Soort: HB725**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260986 HB725
GTIN	4045197685568
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TC.T 16T304 HB725 Soort: HB725

Spaanbreker: UM

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mmVoeding f : 0,05 - 0,5 mm/omw,Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	UM
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	UNI
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Soort	HB725

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T304
Aantal wisselingen/snijanten	3
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien