

Garant
Insteekinsert binnen links, L1 = 15 mm, Ø Dmin / W: 4,2/1 mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 270322 4,2/1 |
| GTIN | 4045197466921 |
| Artikelklasse | 211 |

Omschrijving
Toepassing:

Voor snijplaathouders nr. 270200 – 270204.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Minimale Ø D _{min} | 4,2 mm |
| Punt-midden-afstand L ₃ | 2 mm |
| maximale snijdiepte t _{max} | 0,8 mm |
| Schacht-Ø d | 4 mm |
| Afkoppellengte L ₁ | 15 mm |
| Productnaamattribuut | L ₁ = 15 mm |
| Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu kunststoffen | beperkt geschikt | 250 m/min | N |
| Aluminium (kortspanend) | beperkt geschikt | 200 m/min | N |
| Aluminium > 10% Si | beperkt geschikt | 200 m/min | N |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 160 m/min | P |

| | | | |
|--------------------------------|------------------|-----------|---|
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 150 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 150 m/min | P |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt | 80 m/min | P |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | 60 m/min | P |
| Staal < 55 HRC | beperkt geschikt | 30 m/min | H |
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | 90 m/min | M |
| RVS > 900 N/mm ² | geschikt | 60 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | beperkt geschikt | 30 m/min | S |
| GG(G) | geschikt | 90 m/min | K |
| CuZn | geschikt | 150 m/min | N |
| Continu | geschikt | | |
| Onregelmatig | beperkt geschikt | | |
| Onderbroken | beperkt geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |