



## Oogbout, Schroefdraad-Ø: M20



### Bestelgegevens

Bestelnummer	086472 M20
GTIN	2050001741783
Artikelklasse	08Y

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Hoogvaste oogbouten/ringmoeren, rood gelakt.

**Opmerking:**

Oogbouten en ringmoeren niet in 90°-hoek ten opzichte van inschroefas belasten!

**SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.**

### Technische beschrijving

Draadlengte moer E	20 mm
Totale hoogte F	90 mm
Kraag-Ø oplegvlak C	50 mm
Binnen-Ø ring A	50 mm
Gewicht	0,86 kg
Buiten-Ø ring B	90 mm
Schroefdraad-Ø	M20

## Gegevensblad

Draadlengte	30 mm
Maat D	20 mm
Draagvermogen WLL SF 4:1	6 t
Producttype	Ringschroef