

Garant**Weldonhouder vorm ADB, SK 40 kort, Span-Ø D1: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300100 8
GTIN	4045197282712
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met balluff/RFID-chip-boring.

GARANT –

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Balanceerkwaliteit G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	50 mm
Span-Ø D ₁	8 mm
Reservespanschroef nr. 309900	8
Buiten-Ø D	28 mm
Opname	SK 40 kort
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40

Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Reservespanschroef Voor span-Ø D1 8 mm	309900 8