

HOLEX®
Weldonhouder vorm AD, SK 40 kort, Span-Ø D1: 20 mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 300200 20 |
| GTIN | 4045197143686 |
| Artikelklasse | 32A |

Omschrijving
Uitvoering:

Met Balluff-chip-boring.

Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830.

Norm: DIN 6359

Opnamenorm: DIN 69871

Opnamenorm: ISO 7388-1

Vorm: AD

Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min⁻¹

Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3 µm

Afkoppellengte A-maat: 63 mm

Buiten-Ø D: 52 mm

Reservespanschroef 309900: 20

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|-------|
| Span-Ø D ₁ | 20 mm |
| Reservespanschroef 309900 | 20 |
| Afkoppellengte A-maat | 63 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Buiten-Ø D | 52 mm |
| Opname | SK 40 kort |
| Norm | DIN 6359 |
| Opnamenorm | DIN 69871 |
| Opnamenorm | ISO 7388-1 |
| Vorm | AD |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm |
| Verspaningsstrategie | HPC |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308765 40 |
| Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40 | 308600 40 |
| Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40 | 308740 40 |
| Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308635 40 |
| Spansleutel voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 40 SK | 308820 40 |
| Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 40 SK | 308810 40 |
| Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308610 40 |
| Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308720 40 |
| Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308760 40 |
| Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308625 40 |
| Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308660 40 |
| Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308650 40 |
| Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308700 40 |

| | |
|---|------------|
| Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308615 40 |
| Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308802 40 |
| Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308620 40 |
| Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40 | 308640 40 |
| Spansleutel voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK | 308830 40 |
| Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308795 40 |
| Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK | 308812 40 |
| Aantrekbout Mazak, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40M | 308670 40M |
| Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308801 40 |
| Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308806 40 |
| Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308785 40 |
| Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308630 40 |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40 | 308605 40 |
| Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308790 40 |