

Garant**Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 16/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261111 16/11
GTIN	4045197655837
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schachtgrootte	16 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1103..
Afkoppellengte L ₁ neutrale houders	25 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 22
Totale lengte L neutrale houders	100 mm
Functiebreedte L ₄ neutrale houders	8 mm
Plaatafmeting	11 mm
ISO-code houder	SVBN 1616H11
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	Neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	72,5 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500