

**Garant****Weldonhouder vorm ADB met koelkanaalboringen, SK 40 A = 100, Span-Ø D1: 8mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 300235 8      |
| GTIN          | 4045197463326 |
| Artikelklasse | 31A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met balluff/RFID-chip-boring.

**GARANT –**

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Balanceerkwaliteit G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Met afsluitbare koelkanaalboringen.****Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Technische beschrijving**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Afkoppellengte A-maat         | 100 mm        |
| Span-Ø D <sub>1</sub>         | 8 mm          |
| Reservespanschroef nr. 309900 | 8             |
| Buiten-Ø D                    | 28 mm         |
| Opname                        | SK 40 A = 100 |
| Norm                          | DIN 6359      |
| Opnamenorm                    | ISO 7388-1    |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Vorm                               | ADB                               |
| Koelkanaalboring                   | afsluitbaar                       |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rondloopnauwkeurigheid             | ≤ 3 μm                            |
| Verspaningsstrategie               | HPC                               |
| Producttype                        | Weldonhouder                      |

## Accessoires

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40                                            | 308640 40 |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40                                 | 308605 40 |
| Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht<br>Geschikt voor conus 40          | 308700 40 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40                                     | 308795 40 |
| Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40                                         | 308660 40 |
| Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en<br>passingafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308801 40 |
| Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt<br>voor conus 40                | 308806 40 |
| Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor<br>conusmaat 40                | 308830 40 |
| AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40                                            | 308600 40 |
| AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor<br>conus 40                  | 308625 40 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40                                     | 308790 40 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40                                     | 308760 40 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40                                 | 308650 40 |
| AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor<br>conus 40                  | 308630 40 |
| Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt<br>voor conus 40                | 308802 40 |

|                                                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40                                              | 308785 40  |
| Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40                                          | 308610 40  |
| Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40 | 308820 40  |
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40                                          | 308620 40  |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40                               | 308615 40  |
| Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40                                  | 308740 40  |
| Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40                                                  | 308635 40  |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40                                              | 308765 40  |
| AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M                                             | 308670 40M |
| Reservespanschroef Voor span-Ø D1 8 mm                                                       | 309900 8   |