

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261106 20/11
GTIN	4045197655486
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	SVHBR/L 2020K11
geschikte wisselplaat	VB.. 1103..
Schachtgrootte	20 mm
Plaatafmeting	11 mm
Functiebreedte L ₄	25 mm
Koplengte L ₁	17 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 22
Totale lengte L	125 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	107,5 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Momentschroevendraaiermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500