

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261108 20/16
GTIN	4045197655783
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

ISO-code houder	SVJBR/L 2020K16
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Schachtgrootte	20 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1604..
Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	30 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Plaatafmeting	16 mm
Onderlegplaat	269005 8
Totale lengte L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Onderlegplaat Type 8	269005 8
Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500