


**Garant**
**eco-Steekdraaihouder, rechts, Schachtbreedte / steekbreedte w: 20/5mm**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	273830 20/5
GTIN	4045197576224
Artikelklasse	21W

## Omschrijving

### Uitvoering:

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

### Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Master eco opnames nr. 319006 – 319136.

Vanaf steekbreedte 6 mm komt bij  $t_{\text{max}}$  ( $5 \times \text{steekbreedte}$ ) de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Er kan groefvorming ontstaan. Veilig ribbelvrij tot  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

## Technische beschrijving

Koplengte $L_1$	40,5 mm
Insteekdiepte $t_{\text{max}}$	25 mm
Steekbreedte w	5 mm
Functiebreedte $L_4$	21,5 mm
Bout	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Totale lengte L	99,5 mm
Serie	Eco
Schachtbreedte b	20 mm
Inzetsoort	rechts

Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX30	674248 TX30
Klemschroef Type 7	279815 7
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600