

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261108 25/16
GTIN	4045197653635
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Schachtgrootte	25 mm
Onderlegplaat	269005 8
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Koplengte L <sub>1</sub>	33 mm
ISO-code houder	SVJBR/L 2525M16
geschikte wisselplaat	VB.. 1604..
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
Plaatafmeting	16 mm
Totale lengte L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Onderlegplaat Type 8	269005 8
Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500