

Garant**Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 20/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261111 20/16
GTIN	4045197655868
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Plaatafmeting	16 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1604..
Totale lengte L neutrale houders	125 mm
Afkoppellengte L ₁ neutrale houders	31 mm
ISO-code houder	SVVBN 2020K16
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Functiebreedte L ₄ neutrale houders	10 mm
Onderlegplaat	269005 8
Schachtgrootte	20 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	Neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	72,5 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Onderlegplaat Type 8	269005 8
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500