

Garant**Snijplaathouder concaaf voor vlakke insteek, links, Ø-bereik insteek D1 / D2: 90/130mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	273823 90/130
GTIN	4045197538291
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem stijve verbinding en nauwkeurige klemming dankzij contactvlak met vertanding tussen snijplaathouder en klemhouder.

Toepassing:

in combinatie met de klemhouders nr. 273800 tot 273811.

Reservedeel:

Spanschroef nr. 279815 9.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Opmerking:

D_1 = minimale Ø voor de eerste insteek / D_2 = maximale Ø voor de eerste insteek.

Technologiewaarden afhankelijk van spansituatie en materiaal met 30 – 50% verlagen.

Steekbreedte w : 4 mm

maximale snijdiepte t_{max} : 15 mm

Technische beschrijving

maximale snijdiepte t_{\max}	15 mm
maximale 1e insteek- $\varnothing D_2$	130 mm
minimale 1e insteek- $\varnothing D_1$	90 mm
Inzetsoort	links
Steekbreedte w	4 mm
Producttype	Snijplaathouder

Accessoires

Klemschroef	279910
Klemschroef Type 9	279815 9