

Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/11mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	261109 16/11
GTIN	4045197655790
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Funcatiebreedte L ₄	20 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 22
Schachtgrootte	16 mm
Koplengte L ₁	21,5 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1103..
Plaatafmeting	11 mm
ISO-code houder	SVJBR/L 1616H11
Totale lengte L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500