

Garant
eco-Steekdraaihouder, rechts, Schachtbreedte / steekbreedte w: 25/3Lmm


Bestelgegevens

Bestelnummer	273835 25/3L
GTIN	4045197612175
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Uitvoering:

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe. 12,5×w (**steekdiepte tot 37,5 mm**)

Opmerking:

Maximale \varnothing = beperkte werkstuk- \varnothing op grond van de uitvoering.

Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan.

Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656 – 273670 gebruiken.

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Master eco opnames nr. 319006 – 319136.

Technische beschrijving

Functiebreedte L_4	26,5 mm
Steekbreedte w	3 mm
Koplengte L_1	54 mm
Bout	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Insteekdiepte t_{\max}	37,5 mm
Totale lengte L	125,5 mm

Serie	Eco
maximale Ø	75 mm
Schachtbreedte b	25 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Klemschroef Type 6	279815 6
--------------------	----------