

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 12/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261107 12/11
GTIN	4045197655714
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting	11 mm
Schachtgrootte	12 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 22
ISO-code houder	SVHBR/L 1212F11
Functiebreedte L <sub>4</sub>	16 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	13 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1103..
Totale lengte L	80 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	107,5 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500